

# ALPHA STAINLESS

8477UFC125P30-13

EAN 4031582422542



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○   |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ●   |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ●   |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam                  | Alpha stainless                 |
| Type                         | Wielen met Totale vergrendeling |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting   |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 150 kg                          |
| Elektrisch geleidend         | Nee                             |
| Roestvrij                    | Ja                              |
| Statisch draagvermogen       | 300 kg                          |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                          |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                           |
| Totale hoogte                | 155 mm                          |
| Totaal gewicht               | 1,13 kg                         |

## BEHUIZING

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Roestvrij staal, zwaar |
| Vork Vorm                  | Breed                  |
| Zwenklager                 | Twee balraces          |
| Kleur                      | Roestvrij staal        |
| Offset                     | 40 mm                  |
| Draaicirkel                | 242 mm                 |

## WIEL

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tread hardness                | zacht                                           |
| Materiaal wielkern            | Polyamide                                       |
| Materiaal loopvlak            | Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd |
| Lagering                      | Precisie kogellagers Roestvrij                  |
| As                            | Geschroefd met moer                             |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer                             |
| Diameter                      | 125 mm                                          |
| Breedte Loopvlak              | 40 mm                                           |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 64 Shore A                                      |

## FITTING

|                  |         |
|------------------|---------|
| Type bevestiging | Boutgat |
| Boutgat diameter | 13 mm   |

# ALPHA STAINLESS

8477UFC125P30-13

EAN 4031582422542



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

