

COMPACTA

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689

Numéro de commande 00032260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Compacta
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Statique Capacité de charge	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	66 mm
Largeur totale	43 mm
Poids global	0,143 kg

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Axe	Rivelé
Couleur Roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	50 mm
Largeur du Bandage	21 mm
Largeur du corps	21 mm
Dureté du Bandage (D)	65 Shore D

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, légère
Forme Chape	Galbé
Pivot	Un Chemin de billes
Couleur	Zingué bleu
Déport	16 mm
Rayon d'encombrement	41 mm
Diamètre d'encombrement	82 mm
Diamètre du dôme	43 mm

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	59 mm
Largeur de plaque	47 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	35 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	46 mm
Diamètre du trou de la plaque	6,7 mm

COMPACTA

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689

Numéro de commande 00032260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

