

LINEA LIGHT

5920XSI075L51-10 7001/7015/1016

EAN 4031582399066



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ●
Шум от движение	● ● ● ● ●
Привличане	● ● ● ● ●
Устойчив на корозия	● ● ● ● ●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Linea light
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12528 – мебелни колела
Товароносимост при 3 км/ч	80 kg
Електропроводим	Да
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	160 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	75.5 mm
Обща ширина	55 mm
Общо тегло	0.15 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полиамид
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Цвят	Сребърно сиво (RAL7001)
Изместване	23 mm
Радиус на завъртане	65 mm
Интерференция при завъртане	130 mm
Диаметър на купол	30 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид, електропроводим
Материал на резбата	Полиуретан, екструдирано електропроводим
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Цвят Резба	Сива шистичка (RAL7015)
Цвят на Колело	Сива шистичка (RAL7015)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	75 mm
Ширина на Резба	15 mm
Диаметър на отворите Ос	0 mm
Дължина на центъра	0 mm
Ширина на тялото	15 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт	10 mm

Deutscher
Дизайн
ClubНаграда
InterzumIF
награда
за
Дизайн

LINEA LIGHT

5920XSI075L51-10 7001/7015/1016


EAN 4031582399066

Номер на поръчката 00770551

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Deutscher
Дизайн
Club



Награда
Interzum



IF
награда
за
Дизайн