

DURATECH

U00125x43-Ø12 HL 58

EAN 4031582419023



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	300 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	600 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,24 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	43 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	58 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

DURATECH

U00125x43-Ø12 HL 58

EAN 4031582419023



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

U00125x43-Ø12 NL58

