

## KAPPA LOAD

9652FTP200P63 CL67

EAN 4031582314731



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ● ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                     | Kappa load                                                              |
| Тип                                   | Поворотное Колесная опора с<br>Общий тормоз, Концевик<br>колесной опоры |
| Стандартный                           | EN12533 - Высоконагруженные<br>колесные опоры                           |
| Грузоподъемность при 4 км/ч           | 1200 kg                                                                 |
| Грузоподъемность при 6 км/ч           | 1000 kg                                                                 |
| Электропроводящий                     | Нет                                                                     |
| Нержавеющая сталь                     | Нет                                                                     |
| Грузоподъемность статическая          | 2000 kg                                                                 |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -10 °C                                                                  |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 60 °C                                                                   |
| Общая высота                          | 245 mm                                                                  |
| Общая ширина                          | 116 mm                                                                  |
| Общий вес                             | 7,74 kg                                                                 |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса      | Чугун или кованный чугун,<br>тяжелый                         |
| Форма Вилы            | Широкая, Усиленный                                           |
| Поворотный узел       | Роликовый (Игольчатый)<br>подшипник с глубокими<br>канавками |
| Цвет                  | Пассивированный голубым                                      |
| Офсет (Смещение)      | 59 mm                                                        |
| Радиус поворота       | 160 mm                                                       |
| Поворотное соединение | 320 mm                                                       |
| Lubrication nipple    | 1                                                            |
| Диаметр купола        | 111 mm                                                       |

## КОЛЕСО

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Материал корпуса        | Чугун                               |
| Материал протектора     | Полиуретан, Литой                   |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый<br>подшипник |
| Ось                     | Винт с гайкой                       |
| Цвет Колесо             | Медово-желтый (RAL1005)             |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                    |
| Диаметр                 | 200 mm                              |
| Ширина Протектор        | 50 mm                               |
| Ширина тела             | 50 mm                               |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A                      |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D                      |

## ФИТИНГ

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                                 | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                              | 135 mm                 |
| Ширина пластины                             | 110 mm                 |
| Длина отверстия пластины<br>(минимальная)   | 75 mm                  |
| Длина отверстия пластины<br>(максимальная)  | 80 mm                  |
| Ширина отверстия пластины<br>(минимальная)  | 75 mm                  |
| Ширина отверстия пластины<br>(максимальная) | 105 mm                 |
| Диаметр отверстия пластины                  | 11 mm                  |

# KAPPA LOAD

9652FTP200P63 CL67

EAN 4031582314731

Номер заказа 00806570

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

