INFORMACIÓ DE PRODUCTE

DURATECH HEAT

IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●○○○
Atràcia	●●●●●
Resistència a a la corrosió	●●●●●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Duratech heat
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	125 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	Sí
Tracidad de carga estàtica	250 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	280 °C
Pes total	0,34 kg

RODA

Material corporal	Alumini
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Sec amb Bush
Roda de color	Metal·lúrgia
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	35 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	8,4 mm
Longitud del cub	45 mm
Corporació ample	35 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	95 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH HEAT

IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234

Número de comanda 00034267

Plànols del producte



© Copyright 2026 TENTE International GmbH