

# MAXTECH

UAK 050X20-Ø6,1

EAN 4031582322835  
Bestelnummer 00008698



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Konuskogellager
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Asgatdiameter	6 mm
Naaflengte	22 mm
Breedte wielkern	20 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Type	Wiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	50 kg
Statisch Draagvermogen	100 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,066 kg

# MAXTECH

UAK 050X20-Ø6,1

EAN 4031582322835  
Bestelnummer 00008698



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

