

# INTEGRAL TWIN

2940USX150R05-28

EAN 4031582341591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Productnaam                  | Integral twin                             |
| Type                         | Wielen                                    |
| Standaard                    | vergelijkbare EN12531-Ziekenhuisbedwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 150 kg                                    |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 150 kg                                    |
| Elektrisch geleidend         | Ja                                        |
| Roestvrij                    | Nee                                       |
| Statisch draagvermogen       | 300 kg                                    |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -30 °C                                    |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                                     |
| Totale hoogte                | 175 mm                                    |
| Totale breedte               | 70 mm                                     |
| Totaal gewicht               | 1,49 kg                                   |
| Certificering                | Getest en gecontroleerd door TÜV Süd      |

## BEHUIZING

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, medium      |
| Vork Vorm                  | Behuizing met twee Wiel |
| Zwenklager                 | Precisie kogellagers    |
| Offset                     | 45 mm                   |
| Zwenk radius               | 120 mm                  |
| Draaicirkel                | 240 mm                  |

## WIEL

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide                                   |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend |
| Lagering                      | Precisie kogellagers Afgedicht              |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer                         |
| Diameter                      | 150 mm                                      |
| Breedte Loopvlak              | 15 mm                                       |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 40 Shore D                                  |

## FITTING

|                  |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type bevestiging | Vaste Kraagpen, rond                                                                               |
| Diameter Bout    | 28 mm                                                                                              |
| Lengte Bout      | 45 mm                                                                                              |
| Tip              | Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden Afgedicht. |

# INTEGRAL TWIN

2940USX150R05-28

EAN 4031582341591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

