ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

MAXTECH

PNP 200x30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Tread hardness	мягкий
Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Полиуретан, вспененный
Подшипник	Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо	черный
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	200 mm
Ширина Протектор	30 mm
Диаметр отверстия Ось	8 mm
Длина хаба	44 mm
Ширина тела	30 mm
Твердость Протектор (A)	70 Береговая A

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●●●○
Исчезновение	●●●○○
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Maxtech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	100 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	0,4 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

PNP 200x30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626

Номер заказа 00005568

Чертежи изделия



© Copyright 2026 TENTE International GmbH