

## ALPHA

3478PJR160P63

EAN 4031582306590

Numéro de commande 00038759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ● ○

Usure ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha                             |
| Type de boîtier                 | Roulette fixe                     |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 160 kg                            |
| Capacité de charge statique     | 320 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                             |
| Hauteur                         | 200 mm                            |
| Largeur totale                  | 115 mm                            |
| Poids                           | 1,375 kg                          |

## ROUE

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Corps de roue            | Polypropylène              |
| Bandage                  | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement                | Roulements rouleaux        |
| Axe                      | axe de roue boulonné       |
| Couleur de la roue       | Gris argenté (RAL7001)     |
| Pare-fils                | Sans pare-fils             |
| Diamètre                 | 160 mm                     |
| Largeur du bandage       | 40 mm                      |
| Largeur du corps de roue | 40 mm                      |
| Dureté du bandage (A)    | 80 Shore A                 |

## CHAPE

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Matériau          | Tôle d'acier, lourde |
| Forme de la chape | Galbée               |
| Couleur           | Zingué bleu          |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 137 mm                |
| Largeur de la platine                      | 115 mm                |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 75 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 105 mm                |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm                 |

# ALPHA

3478PJR160P63

EAN 4031582306590

Numéro de commande 00038759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

