

## LINEA

594CUAP150P51

EAN 4031582409031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ● ● ● ● ●

Kustības troksnis ● ● ● ● ○

Nodilums ● ● ● ● ○

Korozijas izturīgs ● ● ● ● ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Linea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	130 kg
Statiskā kravnesība	260 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	175 mm
Kopējais platums	89 mm
Kopējais svars	1,45 kg
Sertifikācija	Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Sūd

## RITENIS

Korpusa materiāls	Poliāmīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	150 mm
Protektora platums	22 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliāmīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gultnis	Precīzijas lodīšu gultnis
Ofsets	52 mm
Pagrieziena rādiuss	156 mm
Grozāms savienojums	312 mm
Kupola diametrs	56 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	90 mm
Plāksnes platums	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	50 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

Vācijas  
dizaineru klubs

Interzum balva

«IF  
Design» balva

# LINEA

594CUAP150P51

EAN 4031582409031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---



Vācijas  
dizaineru klubs



Interzum balva



«IF  
Design» balva