

# ALPHA

3477UFR100P30-13

EAN 4031582305876

Broj porudžbine 00005908



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●●○

Buka u pokretu ●●●●○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Alpha                           |
| Tip                            | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema    |
| Nosivost na 4 km/h             | 150 kg                          |
| Statički Nosivost              | 300 kg                          |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                          |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C                           |
| Sveukupna visina               | 128 mm                          |
| Ukupna širina                  | 75 mm                           |
| Ukupna težina                  | 0,956 kg                        |

## TOCAK

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Materijal za telo          | poliamid                                   |
|                            | mekan                                      |
| materijal omotaca          | Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana |
| Nošenje                    | kotrljajući lezaj                          |
| osovina                    | Završena sa navrtkom                       |
| Boja Tocak                 | Srebrna siva (RAL7001)                     |
| stitnici omotaca           | Bez stražara                               |
| Prečnik                    | 100 mm                                     |
| Širina omotac              | 34 mm                                      |
| Širina tela                | 34 mm                                      |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 63 Šora A                                  |

## KUCISTE

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Materijal       | Čelični list, težak |
| oblik viljuska  | siroko              |
| okretni lezaj   | Dve lopte           |
| Boja            | plavo cinkovano     |
| ofset           | 41 mm               |
| okretni radijus | 123 mm              |
| Otpor okretanju | 246 mm              |
| Prečnik kupole  | 75 mm               |

## PRILAGOĐAVANJE

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Tip uklapanja       | otvor za vijak |
| dimenzija rupa sraf | 13 mm          |

# ALPHA

3477UFR100P30-13

EAN 4031582305876  
Broj porudžbine 00005908



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

