

# ALPHA

3470BOG080P30-13

EAN 4031582439151



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ● |
| 부식방지   | ● ● ● ● ● |

## 핵심 속성

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 제품명            | Alpha           |
| 하우징 유형         | 회전 캐스터          |
| 표준             | EN12532 - 운송 장비 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 100 kg          |
| 전기 전도성         | 아니요             |
| 스테인리스          | 아니요             |
| 정지 중 하중용량      | 200 kg          |
| 온도 범위(최소)      | -40 °C          |
| 온도 범위(최대)      | 280 °C          |
| 총높이            | 108 mm          |
| 전체 체중          | 0.68 kg         |

## 하우징

|         |          |
|---------|----------|
| 주택 자재   | 강판, 무거움  |
| Fork 외형 | 다양한      |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
| 색상      | 파란색 부동태화 |
| 오프셋     | 40 mm    |
| 회전 반경   | 80 mm    |
| 회전 간섭   | 160 mm   |

## 휠

|            |                |
|------------|----------------|
| 차체 재질      | 플라스틱 열경화성, 내열성 |
| 트레드 재질     | 휠 차체와 동일       |
| 베어링        | 건식 베어링 부시      |
| 차축         | 너트로 고정         |
| 직경         | 80 mm          |
| 트레드 폭      | 35 mm          |
| 트레드의 경도(D) | 85 Shore D     |

## 피팅

|         |       |
|---------|-------|
| 피팅 유형   | 볼트홀   |
| 볼트 홀 직경 | 13 mm |

3470...80P30-13

