

## STYLEA

S1-5920XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582342291



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Stylea                        |
| Tip                            | Okretanje Tocak               |
| Standard                       | EN12528 - tockovi za nameštaj |
| Nosivost na 3 km/h             | 50 kg                         |
| Električni provod              | yes                           |
| nerdjajući                     | no                            |
| Statički Nosivost              | 100 kg                        |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                        |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                         |
| Sveukupna visina               | 68 mm                         |
| Ukupna širina                  | 43 mm                         |
| Ukupna težina                  | 0.13 kg                       |

## KUCISTE

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Materijal kućišta | poliamid                |
| oblik viljuska    | kuciste za dva Tocak    |
| okretni lezaj     | stablo , okretanje      |
| Boja              | Grafitna crna (RAL9011) |
| ofset             | 25 mm                   |
| okretni radijus   | 53 mm                   |
| Otpor okretanju   | 106 mm                  |
| Prečnik kupole    | 23 mm                   |

## TOCAK

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid električna provodljivost             |
| materijal omotaca          | Termoplastična guma, električna provodljivost |
| Nošenje                    | klizni lezaj sa caura cevi                    |
| osovina                    | Zaobilaženje                                  |
| Boja omotac                | Grafitna crna (RAL9011)                       |
| Boja Tocak                 | Grafitna crna (RAL9011)                       |
| stićnici omotaca           | Bez stražara                                  |
| Prečnik                    | 65 mm                                         |
| Širina omotac              | 8 mm                                          |
| dimenzija rupa osovina     | 0 mm                                          |
| dužina glavcine            | 0 mm                                          |
| Širina tela                | 8 mm                                          |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A                                     |

## PRILAGOĐAVANJE

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Tip uklapanja  | stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom |
| Prečnik stablo | 11 mm                                       |
| Dužina stablo  | 20 mm                                       |

# STYLEA

S1-5920XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582342291

Broj porudžbine 00078535  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

