PRODUKTINFORMATION

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Stora
CO2-udledning (scope 3)	2.66
Type	Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	80 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	160 kg
Temperaturområde (minimum)	-25 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	153 mm
Samlet bredde	74 mm
Samlet vægt	0,72 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, medium
Gaffel Form	Særlig funktion
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	40 mm
Udfaldsradius	102,5 mm
Udfaldsdiameter	205 mm
Dome-diameter	65 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyuretan Indsprøjtet
Hjulbanemateriale	Dobbelt flange med Sporkrans
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Skifergrå (RAL7015)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Fælgbredde	32 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	59 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Bolthul
Bolt Huldiameter	13 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455

Bestillingsnummer 00034015

Produkttegninger



