

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-F-NYN

EAN 4031582413168



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	○ ○ ○ ○ ○
Hałas ruchowy	○ ○ ○ ○ ○
Odejście	○ ○ ○ ○ ○
Odporność na korozję	○ ○ ○ ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Footmaster
Typ	Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h	500 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	500 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	90 °C
Wysokość całkowita	102 mm
Szerokość całkowita	86 mm
Waga całkowita	1,37 kg

OBUDOWA

Kolor	Biały
Wysięg	46 mm
Promień działania koła	77,5 mm
Zasięg działania koła	155 mm
Średnica kopuły	86 mm

KOŁO

Łożysko	Łożysko walcowe, zwilżone
Kolor Koło	Czarny
Średnica	63 mm
Szerokość Bieżnia	30 mm
Szerokość korpusu	30 mm

MOCOWANIE

Długość płytki	90 mm
Szerokość płytki	90 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	70 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	70 mm
Średnica otworu płytki	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-F-NYN

EAN 4031582413168

Numer zamówienia 00062078

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

