

# DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234

Номер на поръчката 00034267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●○○○

Привличане ●●●●●

Устойчив на корозия ●●●●●

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech heat
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	125 kg
Неръждаемост	✓
Статичен Товароносимост	250 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	280 °C
Общо тегло	0,341 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Алуминий
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Суша носеща храст
Цвят на Колело	Метален
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	35 mm
Диаметър на отворите Ос	8,4 mm
Дължина на центъра	45 mm
Ширина на тялото	35 mm
Твърдост на Резба (D)	95 Бръснач D

# DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234

Номер на поръчката 00034267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

