

NOVATECH

ITP 100x50-Ø20 HL60 cv

EAN 4031582377132



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE


Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Novatech
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	450 kg
Nosivost na 6 km/h	360 kg
Električni provod	no
nerdjajući	no
Statički Nosivost	900 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Ukupna težina	0.62 kg

TOCAK

Tread profile	konveksan
Materijal za telo	Aluminijum
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak	Med žuta (RAL1005)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	100 mm
Širina omotac	50 mm
dimenzija rupa osovina	20 mm
dužina glavčine	60 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D




NOVATECH

ITP 100x50-020 HL60 cv

EAN 4031582377111

Broj porudžbine 00838828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.