

AGILA

2477DIK125R07-19/21,5

EAN 4031582326055

Numéro de commande 00006669



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●●

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Agila
Type	Roulette pivotante à blocage total
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	165 mm
Largeur totale	60 mm
Poids	1,347 kg

ROUE

Corps de roue	Tôle d'acier
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Roulement	Roulement à billes conique
Couleur de la roue	Zingué bleu
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	32 mm
Largeur du corps de roue	32 mm
Dureté du bandage (A)	80 Shore A

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Galbée
Pivot	Double rangée de billes,
Couleur	Zingué bleu
Déport	41 mm
Rayon d'encombrement	131 mm
Diamètre d'encombrement	262 mm
Diamètre du dôme	60 mm

FIXATION

Type de fixation	Fixation expansible synthétique, ronde
Longueur de la tige	22 mm
Fixation expansible (minimum)	19 mm
Fixation expansible (maximum)	22 mm
Note	Veillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.

AGILA

2477DIK125R07-19/21,5

EAN 4031582326055

Numéro de commande 00006669



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

