



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Galea
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	139 mm
Àmplia general	65 mm
Pes total	0,44 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Tancat
Scamimento giratorio	Dues curses de ball
Color	Llum gris (RAL7035)
Desplaçament	40 mm
Scio de giro	90 mm
Sterferencia de giro	180 mm
Dome Dictel	59 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Coixinet llis
El Banda de rodadura Color	Trànsit gris A (RAL7042)
Roda de color	Trànsit gris A (RAL7042)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	30 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	0 mm
Longitud del cub	0 mm
Corporació ample	30 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	90 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	90 mm
Placa ampla	70 mm
Longitud del forat de placa (Mínimum)	50 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	54,4 mm
Amplària del forat de placa (Mínimum)	60 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	70 mm
Placa de diàmetre	8,2 mm

GALEA

5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308594

Número de comanda 00071776

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

