



La imatge pot diferir del producte original.

#### ACTUACIÓ

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Actuació Roll             | ● ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                   | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a la corrosió | ● ● ● ● ● ● |

#### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte           | Galea                 |
| Tipus                      | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg                |
| Conducció elèctrica        | No                    |
| Inoxidable                 | No                    |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg                |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                 |
| Alçada total               | 139 mm                |
| Àmplia general             | 65 mm                 |
| Pes total                  | 0,44 kg               |

#### SUPORT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material d'habitatge | Poliamida           |
| Forquilla Forma      | Tancat              |
| Scamimento giratorio | Dues curses de ball |
| Color                | Llum gris (RAL7035) |
| Desplaçament         | 40 mm               |
| Scio de giro         | 90 mm               |
| Sterferencia de giro | 180 mm              |
| Dome Dictel          | 59 mm               |

#### RODA

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Material corporal                   | Polipropilè              |
| Material de la banda de rodadura    | El cautxú termoplàstic   |
| El Bearing                          | Coixinet llis            |
| El Banda de rodadura Color          | Trànsit gris A (RAL7042) |
| Roda de color                       | Trànsit gris A (RAL7042) |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespallles   |
| Diametralització                    | 100 mm                   |
| Banda de rodadura ample             | 30 mm                    |
| El forat Eix Diàmetre del forat     | 0 mm                     |
| Longitud del cub                    | 0 mm                     |
| Corporació ample                    | 30 mm                    |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 90 Shore A               |

#### FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 90 mm             |
| Placa ampla                           | 70 mm             |
| Longitud del forat de placa (Mínimum) | 50 mm             |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 54,4 mm           |
| Amplària del forat de placa (Mínimum) | 60 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 70 mm             |
| Placa de diàmetre                     | 8,2 mm            |

# GALEA

5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308594

Número de comanda 00071776

Plànols del producte



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

