

## LINEA LIGHT

5925UAP075L51-10 7001/3000/7015

EAN 4031582357684



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ● |
| Шум движения              | ● ● ● ● ● |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ● |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ● |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Название продукта                  | Linea light                               |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса |
| Стандартный                        | EN12528 - Мебельные колесные опоры        |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 100 kg                                    |
| Электропроводящий                  | Нет                                       |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                                       |
| Грузоподъемность статическая       | 200 kg                                    |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                                     |
| Общая высота                       | 75,5 mm                                   |
| Общая ширина                       | 55 mm                                     |
| Общий вес                          | 0,2 kg                                    |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Материал корпуса      | Полиамид                    |
| Форма Вилы            | Кронштейн сдвоенного Колесо |
| Поворотный узел       | Стержень, поворотный        |
| Цвет                  | Серебристо-серый (RAL7001)  |
| Офсет (Смещение)      | 23 mm                       |
| Радиус поворота       | 81 mm                       |
| Поворотное соединение | 162 mm                      |
| Диаметр купола        | 30 mm                       |

## КОЛЕСО

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид                         |
| Материал протектора     | Полиуретан, Инжекционный         |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник |
| Цвет Протектор          | Сланцево-серый (RAL7015)         |
| Цвет Колесо             | Сланцево-серый (RAL7015)         |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                 |
| Диаметр                 | 75 mm                            |
| Ширина Протектор        | 15 mm                            |
| Диаметр отверстия Ось   | 0 mm                             |
| Длина хаба              | 0 mm                             |
| Ширина тела             | 15 mm                            |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A                   |

## ФИТИНГ

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Тип фитинга            | Глухое отверстие для фитинга B10 |
| Диаметр отверстия Болт | 10 mm                            |

Deutscher  
Konstruktor  
ClubПремия  
Interzum  
Awardproduct  
design  
awardНаграда  
за  
Дизайн  
IF

# LINEA LIGHT

5925UAP075L51-10 7001/3000/7015

EAN 4031582357684

Номер заказа 00770571

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Deutscher  
Konstruktor  
Club



Премия  
Interzum  
Award



product  
design  
award

Награда  
за  
Дизайн  
iF