

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP100P30-10 LH 7001/7015 2.0

Numéro de commande 00079953



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea low height
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	103 mm
Largeur totale	73 mm
Poids	0.45 kg

CHAPE

Déport	32 mm
Rayon d'encombrement	88 mm
Diamètre d'encombrement	176 mm
Diamètre du dôme	41 mm

ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	20 mm
Diamètre de l'alésage	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps de roue	20 mm
Convient pour/à	60_c_storage_temperature

RACCORD

Diamètre du trou central	10 mm
--------------------------	-------



LINEA LOW HEIGHT

5940UAP100P30-10 LH 7001/7015 2.0

Numéro de commande 00079953



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

