INFORMACJE O PRODUKCIE

PURETECH AIR

DQP400x100-Ø20 HL74 4PR

EAN 4031582318029



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Tread hardness	miękki
Materiał ciała	Arkusze stalowe
Materiał bieżni	Opona pneumatyczna, profil blokowy
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Osłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	400 mm
Szerokość Bieżnia	100 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	74 mm
Twardość Bieżnia (A)	55 Shore A

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●○○
Hałas ruchowy	●●●○○
Odejście	●●●○○
Odporność na korozję	●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Puretech air
Typ	Koło
Nośność przy 3 km/h	200 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	400 kg
Waga całkowita	2,67 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH AIR

DQP400x100-Ø20 HL74 4PR

EAN 4031582318029

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Rysunki produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH