PRODUCTINFORMATIE

AGILA

2470DIK150R07-21,5/24

EAN 4031582328424



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●●○
Slijtage	●●●○○
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Wielen
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	185 mm
Totale breedte	60 mm
Totaal gewicht	1,48 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	45 mm
Zwenk radius	120 mm
Draaicirkel	240 mm
Diameter koepel	60 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Plaatstaal
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lagering	Conisch kogellager
Wielkleur	Blauw gepassiveerd
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	80 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Synthetische expander, rond
Lengte stift	24 mm
Expander bevestiging (minimaal)	22 mm
Expander bevestiging (maximaal)	24 mm
Tip	Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA

2470DIK150R07-21,5/24

EAN 4031582328424

Bestelnummer 00031753

Product Drawings

