

NOVATECH

ETP 082X76-Ø20 HL83

EAN 4031582383836

Номер заказа 00839799



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●○

Шум движения ●●●○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|---|
| Название продукта | Novatech |
| Тип | Колесо |
| Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 700 kg |
| Грузоподъемность при 6 км/ч | 840 kg |
| Грузоподъемность статическая | 1400 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общий вес | 1,12 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса | Сталь, железо |
| Материал протектора | Полиуретан, Литой |
| Подшипник | Прецизионный шариковый подшипник |
| Цвет Колесо | Медово-желтый (RAL1005) |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 82 mm |
| Ширина Протектор | 76 mm |
| Диаметр отверстия Ось | 20 mm |
| Длина хаба | 83 mm |
| Ширина тела | 76 mm |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D |
| Тип подшипника | 6204ZV |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

