

NOVATECH

ETY080X25-Ø25 HL12

EAN 4031582419054



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll



El soroll del moviment



Atràcia



Resistència a a la corrosió

**ATRIBUCIONS BÀSIQUES**

Nom del producte Novatech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 3 km/h 160 kg

Tracidad de carga estàtica 320 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 0,38 kg

RODA

Material corporal Acero, hierro

Material de la banda de rodadura Poliuretà, Fos

El Bearing Rodament de boles de precisió (RS/2RS)

Diametralització 80 mm

Banda de rodadura ample 25 mm

El forat Eix Diàmetre del forat 25 mm

Longitud del cub 12 mm

La duresa del Banda de rodadura 92 Shore A (A)

DIBUIXOS TÈCNICS

