

DURATECH

MOP 250x50-Ø40 HL60

EAN 4031582320077



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, superzwaar
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	250 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Diameter Asgat	40 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6308

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	4200 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	3500 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	8400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	3,89 kg

DURATECH


MOP 250x50-Ø40 HL60

EAN 4031582320077

Bestelnummer 00801034
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




DURATECH

MOP 250x50-Ø40 HL60

EAN 4031582320077

Bestelnummer 00802634



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.