

NOVATECH

ITP100X40-Ø15 HL40 HEAVYDUTY



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	300 kg
Nosnost 6 km/h	240 kg
Statický Nosnost	600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,47 kg

KOLO

Materiál těla	Hliník
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Průměr otvoru Šroub	15 mm
Délka poklice	40 mm
Šířka těla	40 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D
Vhodné pro	linde_jh_mic_yale

NOVATECH

ITP100X40-Ø15 HL40 HEAVYDUTY



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

