



ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	25 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	12 mm
Largeur du corps de roue	25 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 4 km/h	160 kg
Capacité de charge à 6 km/h	130 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	320 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0.38 kg

