

DURATECH

MOP 150X50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022

Rendelési szám 00801260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, szupernehéz
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapág	Precíziós golyóscsapág
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	150 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Tengely furat átmérője	30 mm
Kerékagy hossza	60 mm
Test szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D
Csapág típusa	6306

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ●

Mozgás zajkibocsátása ● ● ○ ○ ○

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	2520 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	2100 kg
Statikus teherbírás	4200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	1,446 kg

DURATECH

MOP 150X50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022

Rendelési szám 00801260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

