

ELASTECH

UER125X40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582442861



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ● ●

Atràcia ● ● ● ○ ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Elastech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 250 kg

Tracidad de carga estàtica 500 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 80 °C

Pes total 0,401 kg

RODA

Material corporal Poliamida

suau

Material de la banda de rodadura Tirant elàstic, negre, vulcanitzat

El Bearing Roamiento de rodillos

Protectors de fil Sense vigilància

Diametralització 125 mm

Banda de rodadura ample 40 mm

El forat Eix Diàmetre del forat 12 mm

Longitud del cub 44,4 mm

La duresa del Banda de rodadura 64 Shore A (A)

ELASTECH

UER125X40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582442861



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

