

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN

EAN 4031582413120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	○ ○ ○ ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	○ ○ ○ ○ ○
Kopás	○ ○ ○ ○ ○
Korrozióálló képesség	○ ○ ○ ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Footmaster
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál	50 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	50 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	90 °C
Összsúly	0,32 kg
Teljes szélesség	57 mm

VÁZ

Szín	Fehér
Ellensúlyoz	30 mm
Körbeforgás	102 mm
Kupola átmérője	57 mm

KERÉK

Csapágy	Tűgörgős csapágy,tömített
Kerék színe	Fekete
Átmérő	42 mm
Futófelület szélessége	19 mm
Test szélessége	19 mm

SZERELVÉNY

Talplemez hossza	55 mm
Talplemez szélessége	55 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	42 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	42 mm
Tengely furat átmérője	6,5 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN

EAN 4031582413120

Rendelési szám 00062074

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

