

SUPRATECH

PJR100x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582419306



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Роликовий підшипник
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	100 mm
Протектор	32 mm
Діаметр отвору Вісь	12 mm
Довжина хаба	44,4 mm

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Supratech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	80 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	160 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,14 kg

SUPRATECH

PJR100x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582419306



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

