

NOVATECH

FTX140x60-Ø12 HL65-A

EAN 4031582332070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Fonte
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision, étanche
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	140 mm
Largeur du bandage	60 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	65 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Type de roulement	6006 2RS
Type d'étanchéité	A
Convient pour/à	bt_linde

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	700 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	1400 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	2,99 kg

NOVATECH

FTX140x60-Ø12 HL65-A

EAN 4031582332070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

