

SCOUT

814SUF200P60 180° SMART

EAN 4031582429916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Scout
Tipus	Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte
Tracidad de carga a 3 km/h	150 kg
Tracidad de carga a 4 km/h	150 kg
Inoxidable	✓
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	242 mm
Àmplia general	72 mm
Pes total	2,912 kg

RODA

Material corporal	Poliamida
	suau
Material de la banda de rodadura	pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
El Bearing	Rodament de boles de precisió Inoxidable
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	200 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	64 Shore A

SUPPORT

Material	Inoxidable, pesat
Forquilla Forma	Angular
Scamiento giratorio	Rodament de boles de precisió
Desplaçament	50 mm
Scio de giro	150 mm
Sterferencia de giro	300 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	130 mm
Placa ampla	74 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	110 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	50 mm
Placa de diàmetre	10,5 mm

SCOUT

814SUFC200P60 180° SMART

EAN 4031582429916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

