

ALPHA

3478UFR100P62 tyre-5015

EAN 4031582306958



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Type	Roulette fixe
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	160 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	320 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	128 mm
Largeur totale	85 mm
Poids global	0.49 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, lourde
Forme Chape	Galbé
Couleur de la chape	Zingué bleu

ROUE

Tread hardness	souple
Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Pneu élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulements rouleaux
Axe	Vissé avec écrou
Couleur Roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	34 mm
Largeur du corps	34 mm
Dureté du Bandage (A)	63 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	103 mm
Largeur de plaque	85 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	77 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	60 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	77 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Diamètre du trou de la plaque	9 mm

ALPHA

3478UFR100P62 tyre-5015

EAN 4031582306958

Numéro de commande 00004019

Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

