INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# ALPHA

## 3478UFR100P62 tyre-5015

EAN 4031582306958



L'image peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ●●●●○ |
| Bruit de mouvement | ●●●●○ |
| Attrition | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Alpha |
| Type | Roulette fixe |
| Standard | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h | 160 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 320 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 128 mm |
| Largeur totale | 85 mm |
| Poids global | 0.49 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Tôle d'acier, lourde |
| Forme Chape | Galbé |
| Couleur de la chape | Zingué bleu |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Tread hardness | souple |
| Matériau du corps | Polyamide |
| Bandage | Pneu élastique, non marquant, vulcanisé |
| Roulement | Roulements rouleaux |
| Axe | Vissé avec écrou |
| Couleur Roue | Noir graphite (RAL9011) |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur du Bandage | 34 mm |
| Largeur du corps | 34 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 63 Shore A |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Type de raccord | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque | 103 mm |
| Largeur de plaque | 85 mm |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 77 mm |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 60 mm |
| Largeur du trou de plaque (minimale) | 77 mm |
| Largeur du trou de plaque (maximale) | 80 mm |
| Diamètre du trou de la plaque | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA


3478UFR100P62 tyre-5015


EAN 4031582306958

Numéro de commande 00004019

**Dessins du produit**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH