



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

#### VEIKTSPĒJA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja    | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības trokšnis    | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums             | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ● ○ |

#### PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Galea                            |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis       |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteni |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 100 kg                           |
| Elektrovadītspējīga                  | ✓                                |
| Statiskā kravnesība                  | 200 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 138 mm                           |
| Kopējais svars                       | 0,461 kg                         |

#### RITENIS

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Polipropilēns, elektrovadītspējīgs    |
| Protektora materiāls   | Termoplastiskas gumija, elektrovadoša |
| Gūltnis                | Cuscinetto piano                      |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                     |
| Diametrs               | 100 mm                                |
| Protektora platums     | 30 mm                                 |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A                           |

#### KRONŠTEINIS

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Materiāls           | Poliamīds            |
| Dakšas forma        | Slēgts               |
| Grozāmais gūltnis   | Divu bumbu sacīkstes |
| Ofsets              | 40 mm                |
| Pagrieziena rādiuss | 90 mm                |
| Grozāms savienojums | 180 mm               |

#### UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 90 mm              |
| Plāksnes platums                       | 70 mm              |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 60 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 70 mm              |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 50 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 55 mm              |
| Plāksnes atveres diametrs              | 8 mm               |

# GALEA

5070YGH100P60-90X70



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

