

NOVATECH

RK.ETP085X90-Ø47X14

EAN 4031582329001

Numéro de commande 00828766



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Non défini
Bandage	Polypropylène, souple
Diamètre	85 mm
Largeur du bandage	90 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D
Diamètre du roulement à billes	47 mm
Largeur du roulement à billes	14 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type de boîtier	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	800 kg
Capacité de charge à 6 km/h	640 kg
Capacité de charge statique	1600 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	1,156 kg

NOVATECH

RK.ETP085X90-Ø47X14

EAN 4031582329001

Numéro de commande 00828766



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

