제품 정보

MAXTECH

PAO100x25-Ø6x27 + ASBUS

EAN 4031582381245



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

휠

직경	100 mm
트레드 폭	25 mm
차축 홀 직경	6 mm
허브 길이	27 mm

핵심 속성

제품명	Maxtech
하우징 유형	휠
3km/h에서의 적재 용량	70 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	140 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
전체 체중	0.11 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH