

AGILA

2470DYK100R47-32-35

EAN 4031582341508



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ● ○ |
| Attrition | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit | Agila |
| Type | Roulette pivotante |
| Standard | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h | 80 kg |
| Conducteur électrique | Oui |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 160 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 138 mm |
| Poids global | 1.01 kg |

CHAPE

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau de la chape | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme Chape | Galbé |
| Pivot | Deux courses de balles |
| Couleur de la chape | Zingué bleu |
| Déport | 38 mm |
| Rayon d'encombrement | 88 mm |
| Diamètre d'encombrement | 176 mm |

ROUE

| | |
|-----------------------|--|
| Matériau du corps | Tôle d'acier |
| Bandage | Caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur électrique |
| Roulement | Roulement à billes conique |
| Pare-fils | Avec protège-filet |
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur du Bandage | 32 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 80 Shore A |

RACCORD

| | |
|--------------------------------|--|
| Type de raccord | Extenseur synthétique, carré |
| Fixation expansible (minimale) | 32 mm |
| Fixation expansible (maximum) | 35 mm |
| Astuce | Veillez indiquer le diamètre interne du tube requis lors de la commande. |

AGILA

2470DYK100R47-32-35

EAN 4031582341508



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

