INFORMACE O PRODUKTU

AGILA

2478YGO100P50

EAN 4031582342109



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●●○
Opotřebení	●●●○○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ	Pevné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	80 kg
Elektrické vodivé	Ano
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	160 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	135 mm
Stavební výška	60 mm
Celková hmotnost	0,48 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Poloměr otáčení	60 mm

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu	Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Ložisko	Ložisko
Barva Kola	Stříbrně šedá (podobný RAL7001)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Šířka středu kola	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	77 mm
Šířka plotny	67 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	46,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	51,5 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	56 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	61,5 mm
Průměr otvoru plotny	8,5 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2478YGO100P50


EAN 4031582342109

Objednací číslo 00034885

Výkresy produktu







© Copyright 2026 TENTE International GmbH