INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# AGILA CARE

## 2476XSP100R36-32S30 4xM6

EAN 4031582358186



L'immagine può differire dal prodotto originale

### PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ●●●○○ |
| Rumore | ●●●○○ |
| Attrito | ●●●○○ |
| Resistenza alla corrosione | ●●●○○ |

### ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Agila care |
| Tipo | Ruota girevole con freno totale centralizzato |
| Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h | 100 kg |
| Elettricamente conduttivo | Sì |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 200 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Altezza totale | 138 mm |
| Peso complessivo | 0,87 kg |

### SUPPORTO

| | |
|---|---|
| Materiale di costruzione | Lamiera di acciaio, media |
| Forma della forcella | Largo |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Colore | Passivato blu |
| Disassamento | 38 mm |
| Raggio di piroettamento | 88 mm |
| Ingombro di piroettamento | 176 mm |

### RUOTA

| | |
|---|---|
| Materiale del corpo | Poilammide, elettricamente conduttivo |
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo |
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Parafili | Con parafili |
| Diametro | 100 mm |
| Larghezza battistrada | 32 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A |

### FISSAGGIO

| | |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta |
| Diametro bullone | 32 mm |
| Lunghezza bullone | 50 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA CARE

2476XSP100R36-32S30 4xM6

EAN 4031582358186

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Disegni del prodotto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH