

## ZETA

4680IEP125P63

EAN 4031582307795  
Bestelnummer 00804229

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ● |
| Slijtage              | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Zeta                          |
| Behuizingstype               | Wielen                        |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 300 kg                        |
| Draagvermogen bij 6 km/h     | 240 kg                        |
| Statisch draagvermogen       | 600 kg                        |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C                         |
| Totale hoogte                | 164 mm                        |
| Totale breedte               | 96 mm                         |
| Totaal gewicht               | 2,868 kg                      |

## WIEL

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Aluminium                              |
| Materiaal loopvlak            | Elastische band, zwart, gevulkaniseerd |
| Lagering                      | Precisie kogellagers                   |
| As                            | Geschroefd met moer                    |
| Wielkleur                     | Jet black (vergelijkbaar RAL9005)      |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer          |
| Diameter                      | 125 mm                                 |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                                  |
| Breedte wielkern              | 50 mm                                  |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 67 Shore A                             |

## BEHUIZING

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Materiaal       | Staalplaat, zeer zwaar                |
| Vork Vorm       | Breed, Versterkt                      |
| Zwenklager      | Twee balraces, Versterkt of Roestvrij |
| Kleur           | Blauw gepassiveerd                    |
| Offset          | 55 mm                                 |
| Zwenk radius    | 117,5 mm                              |
| Draaicirkel     | 235 mm                                |
| Diameter koepel | 96 mm                                 |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 137 mm             |
| Breedte plaat               | 105 mm             |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 75 mm              |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 80 mm              |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 105 mm             |
| Diameter plaatgat           | 11 mm              |

# ZETA

4680IEP125P63

EAN 4031582307795  
Bestelnummer 00804229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

