

# LINEA LOAD

5940UAP050L51-8 load 9011

EAN 4031582421606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja  | ● ● ● ● ● |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ● |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Linea load                       |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis       |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Krāvesība pie 3 km/h                 | 100 kg                           |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                               |
| Nerūsējošais                         | Nē                               |
| Statiskā krāvesība                   | 200 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 50,5 mm                          |
| Kopējais platums                     | 47,5 mm                          |
| Kopējais svars                       | 0,09 kg                          |

## KRONŠTEINIS

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Mājojklā materiāls  | Poliamīds                  |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Grozāmais gultnis   | Precīzijas lodīšu gultnis  |
| Krāsa               | Grafīta melna (RAL9011)    |
| Pagrieziena rādiuss | 40,5 mm                    |
| Grozāms savienojums | 81 mm                      |
| Kupola diametrs     | 23 mm                      |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds                        |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, injicēts            |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                |
| Diametrs               | 50 mm                            |
| Protektora platums     | 13 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                      |

## UZSTĀDĪŠANA

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Uzstādīšanas veids       | Aklā atvere B10 uzstādīšanai |
| Skrūves atveres diametrs | 8 mm                         |

Vācijas  
dizaineru  
klubsInterzum  
balvaproduct  
design  
award«IF  
Design»  
balva

# LINEA LOAD




5940UAP050L51-8 load 9011

EAN 4031582421606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Vācijas  
dizaineru  
klubs



Interzum  
balva



product  
design  
award

«IF  
Design»  
balva