

LEVINA

5377UAP150R05-28X45

EAN 4031582363968



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TEJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Levina
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Összsúly	190 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	150 mm
Futófelület szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (D)	40 Shore D

VÁZ

Anyag	Poliamid
Villa alakja	Keskeny
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Ellensúlyoz	38 mm
Körbeforgás	240 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Tömör csap, kerek
Csavar átmérője	28 mm
Csavar hossza	45 mm

Universal
Design
AwardDeutscher
Designer
Club

LEVINA

5377UAP150R05-28X45

EAN 4031582363968



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK



Universal
Design
Award



Deutscher
Designer
Club