

ALPHA STAINLESS

8478IDG100P62 TREAD-1023

EAN 4031582347098
Broj porudžbine 00037682

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ○ ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha stainless
Tip kućišta	Fiksni Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	80 kg
Statički Nosivost	160 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-30 °C
Opseg temperature (maksimalni)	250 °C
Sveukupna visina	128 mm
Ukupna širina	85 mm
Ukupna težina	0,614 kg

TOCAK

Materijal za telo	Aluminijum
materijal omotaca	Vlažnost, otpornost na visoke temperature
Nošenje	gram sa suvim ležajem
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Metalni
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	100 mm
Širina omotac	35 mm
Širina tela	35 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	75 Šor A

KUCISTE

Materijal	nerdjajuci čelik, težak
oblik viljuskas	siroko
Boja	nerdjajuci čelik
nerdjajuci	✓

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	100 mm
Širina ploče	85 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	60 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Prečnik otvora ploče	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478IDG100P62 TREAD-1023

EAN 4031582347098
Broj porudžbine 00037682



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

