

STYLEA

5925PJI040L51-10 LOW RAL9011

EAN 4031582441994



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ● ●

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Stylea
Type de boîtier	Roulette pivotante à blocage de roue
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	43 mm
Largeur totale	52 mm
Poids	0,054 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	40 mm
Largeur du bandage	12 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Tige pivotante
Déport	12 mm
Rayon d'encombrement	45 mm
Diamètre d'encombrement	90 mm
Diamètre du dôme	15,2 mm

FIXATION

Type de fixation	Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central	10 mm

STYLEA

5925PJI040L51-10 LOW RAL9011

EAN 4031582441994



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

