

## AGILA

2470DIK150R47-27-30

EAN 4031582328486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Agila                             |
| Tip                               | Rola pivotantă                    |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg                            |
| Conductiv electric                | Nu                                |
| Inoxidabil                        | Nu                                |
| Capacitate de încărcare statică   | 200 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -10 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 40 °C                             |
| Înălțime totală                   | 188 mm                            |

## FURCA

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Materialul de construcție | Tablă de oțel, medie |
| Formă Furcă               | Larg                 |
| Rulment pivotant          | Două curse de mingi  |
| Culoare                   | Pasivat în albastru  |
| Offset                    | 45 mm                |
| Raza de pivotare          | 120 mm               |
| Interferență pivotantă    | 240 mm               |

## ROATĂ

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Material pentru corp                    | Tablă de oțel              |
| Material al benzii de rulare            | Cauciuc solid, fără marcaj |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile cu con     |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet  |
| Diametru                                | 150 mm                     |
| Benză de rulare                         | 32 mm                      |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A              |

## RACORD

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip ajustare               | Extensor sintetic, pătrat                                                            |
| Montaj expansiune (minim)  | 27 mm                                                                                |
| Montaj expansiune (maximă) | 30 mm                                                                                |
| Indiciu                    | Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați. |

# AGILA

2470DIK150R47-27-30

EAN 4031582328486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

